


Kabelbare plugger

SSTGF030ZDSFKPK

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	13,00 x 13,00 x 44,00
Materialer	PA
Støpt kroppsmateriale	PA
Materiale mutter	ZnAl/Ni

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

isolasjonsforskyvningsteknologi: 0,14...0,34 mm²; Kjerne isolasjon: PVC/PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kabelskjede: Ø 4...5 mm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PA; låse: ZnAl/Ni



E11158

Kabelbare plugger

SSTGF030ZDSFKPK



Tilkobling

