


E11187



Jumperkabel med ventilplugg

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS




Applikasjon		
Applikasjon		strømmåling
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Mekaniske data		
Vekt	[g]	99,40
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Tilbehør		
Varer som leveres		skruer panel for merking
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

**Jumperkabel med ventilplugg**

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

**Elektrisk tilkobling**Kabel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²**Tilkobling****Elektrisk tilkobling - Stikkontakter**

Koblinger: 1 x ventiltipe A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm

