


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGG040--S0005A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse	III

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse	IP 65

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	8,00 x 8,00 x 31,00
Materialer	TPU
Støpt kroppsmateriale	TPU

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------


Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU



E11189



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGG040--S0005A03

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit