


Adapterkontakt

EDOGH080MSS00,5E08

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: E11601

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 O-ring

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Monteringsgjenger	PG 9
-------------------	------

Materialer	messing forniklet
------------	-------------------

Støpt kroppsmateriale	messing, forniklet
-----------------------	--------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Adapterkontakt

EDOGH080MSS00,5E08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



Tilkobling

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul