


Splitterboks

ZD08F04HMSS0005H10

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. strømbelastning pr. modul/port	[A]	2,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...80,00
----------------------	------	----------------



Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt	[g]	795,80
Dimensjoner	[mm]	21,00 x 26,00 x 145,00
Materialer		PBT-GF20; messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		PBT-GF 20 / messing, forniklet
Antall porter splitterboks		8
Kontakttype		M8
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	reisehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 5 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	16 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - spor


Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

Tilkobling



	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
VT =	lilac
WH =	hvit
YE =	gul

E11217

Splitterboks

ZDO8F04HMSS0005H10

