




Splitterboks

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

2,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

6,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

85,80

Materialer

PBT-GF20; messing forniklet

Støpt kroppsmateriale

PBT-GF 20 / messing, forniklet

E11219



Splitterboks

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Antall porter splitterboks	4
Kontakttype	M8

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	8 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - Tilkobling


Koblinger: 1 x M16; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



Splitterboks

ZDO4F049MSS0000-STGO120MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - spor

Koblinger: 4 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte

