



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF040VAS0025E04

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVT141

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Materialer	PVC
Støpt kroppsmateriale	PVC
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAF040VAS0025E04

Elektrisk tilkobling

Kabel: 25 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit