


E11228



Y tilkoblingskabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 AC / < 36,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

63,00

Materialer

PUR

Støpt kropps materiale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet


Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Y tilkoblingskabel

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble B

Kabel: 0,15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet



Elektrisk tilkobling - koble C

Kabel: 0,15 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet

