

E11248



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA050MSS0005H04



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 300,00 AC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

165,20

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E11248



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA050MSS0005H04

Elektrisk tilkobling


Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", vinklet; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit