


Overgangsplugg

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	22,60
Monteringsgjenger		M20
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



E11293



Overgangsplugg

ESTGH040MSS0,05E04 (M20)

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit