


Overgangsplugg

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)



Elektriske data

Driftsspenning	[M]	< 45,00 AC / < 70,00 DC
----------------	-----	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	19,60
Monteringsgjenger		M20
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,12 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



E11295



Overgangsplugg

ESTGH040MSS0,12E04 (M20)

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit