


Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH030VAS0001A03

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: EVC076

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 41,50
Materialer		PVC
Støpt kroppsmateriale		PVC
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

**Forbindelseskabel med støpsel**

ASTGH030VAS0001A03

Elektrisk tilkoblingKabel: 1 m, PVC, oransje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektrisk tilkobling - koble**

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)

**Tilkobling**

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå