


E11315



Overgangsplugg

ESTGH050MSS00,5E05 (M20)



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 125,00 AC/DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	27,30
Dimensjoner	[mm]	18,00 x 18,00 x 19,00
Monteringsgjenger		M20
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E11315



Overgangsplugg


ESTGH050MSS00,5E05 (M20)

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: ...0,6 Nm; tråd M20 Tiltrekkingsmoment: ...2 Nm



Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
WH =	hvit
YE =	gul