

## Forbindelseskabel

VDOGF040MSS0005H04STGF040MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



## Applikasjon

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
| Fri for silikon   | ja                                                 |

## Elektriske data

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Driftsspenning [V]                    | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                    | III                     |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00                    |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse               | IP 68          |

## Mekaniske data

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Materialer            | PUR                |
| Støpt kroppsmateriale | PUR                |
| Materiale mutter      | messing, forniklet |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|



## Forbindelseskabel

VDOGF040MSS0005H04STGF040MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...0,7 Nm

