


# E12405



## Y tilkoblingskabel

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



C - A inngangskabel grå  
C - B octavis kabel svart



| Applikasjon                           |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Spesiell egenskap                     | Halogenfri         |
| Elektriske data                       |                    |
| Driftsspenning [V]                    | 10,00...30,00 DC   |
| Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00               |
| Driftsforhold                         |                    |
| Omgivelsestemperatur [°C]             | -25,00...90,00     |
| Beskyttelse                           | IP 67              |
| Mekaniske data                        |                    |
| Vekt [g]                              | 65,00              |
| Materialer                            | TPU                |
| Støpt kroppsmateriale                 | TPU                |
| Materiale mutter                      | messing, forniklet |
| Antall porter splitterboks            | 2                  |
| Merknader                             |                    |
| Antall i forpakning                   | 1,00 stk.          |

# E12405




## Y tilkoblingskabel


YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Kabel: 0,25 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,0 mm; 5 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet

