

Forbindelseskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 30,00 AC / < 36,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...80,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

51,00

Materialer

PUR

Støpt kropps materiale

PUR

Materiale mutter

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



E12432




Forbindelseskabel

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

