


E12435



Forbindelseskabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter
Applikasjon	sveiseapplikasjoner
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 68

Mekaniske data

Vekt [g]	816,20
Dimensjoner [mm]	14,50 x 14,50 x 48,50
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	diecast zinc
Tetningsmateriale	FKM



Forbindelseskabel

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn

Merknader

Merknader	med 2 etikettholdere 30 mm lange
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 30 m, PUR, svart, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveiseignister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR, gjennomsiktig; låse: diecast zinc; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

