




Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH080MSS0005H08




Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	313,70
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm





Forbindelseskabel med støpsel

ASTGH080MSS0005H08

Tilkobling

<u>1</u>	<u>BN</u>
<u>2</u>	<u>WH</u>
<u>3</u>	<u>BU</u>
<u>4</u>	<u>BK</u>
<u>5</u>	<u>GY</u>
<u>6</u>	<u>PK</u>
<u>7</u>	<u>VT</u>
<u>8</u>	<u>OG</u>

Farger til DIN EN 60947-5-2

Lederfarger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
PK =	rosa
OG =	oransje
VT =	lilac
WH =	hvit