


Forbindelseskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap gullbelagte kontakter; Skjernet kabel

Elektriske data

Driftsspenning [V] < 30,00 AC / < 36,00 DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...90,00

Beskyttelse IP 67

Mekaniske data

Vekt [g] 110,10

Støpt kroppsmateriale messing, forniklet / TPU

Materiale mutter messing, forniklet

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Forbindelseskabel

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M23, rett; Støpt kropp: messing, forniklet; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PUR, svart, Ø 4,8 mm, beskyttet; 5 x 0,25 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet

