




Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Skjermet kabel
Design		Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon		cross-over patch-kabel; patchkabel
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 67; IP 20; (M12/RJ45-plugg)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	702,50
Materialer		TPU/PA
Støpt kroppsmateriale		PA / TPU
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble M12		

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm






Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, grønn, Ø 6,5 mm, beskyttet; 2 x 2 x 0,38 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble RJ45

Koblinger: 1 x RJ45, rett; Støpt kropp: TPU

