


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA030MSS0018E03



Applikasjon

Spesiell egenskap

Drakjede egnethet

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 250,00 AC/DC

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00; (40° C)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...90,00

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

666,00

Dimensjoner

[mm]

14,50 x 14,50 x 42,50

Materialer

TPU

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

messing, forniklet

Drakjede egnethet

ja

Drakjede egnethet

bøyeradius for fleksibel bruk

min. 10 x kabeldiameter

rejsehastighet

maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde
på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²

bøying sykluser

> 2 Mio.

torsjonsstamme

± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

E12531



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGA030MSS0018E03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 18 m, PVC, gul, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", rett; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



GN =	Lederfarger :
RD/BK =	grønn
RD/WH =	rød/svart
	rød/hvit