


Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

kundespesifikke



Applikasjon

Spesiell egenskap	Drakjede egnethet
Applikasjon	mikrobebestandig
Oljebestandig	ja
UV-resistent	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...90,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-15,00...70,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	309,50
Materialer	hus: TPE-U svart; Forsegling: FKM
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet
Drakjede egnethet	ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk min. 8 x kabeldiameter
	bøyeradius for fast installasjon min. 4 x kabeldiameter

Merknader

Merknader	motstandsdyktig mot stor mekanisk slitasje
-----------	--

E12535



Forbindelseskabel

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

Merk	kundespesifikke
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 7 m, PUR, svart, Ø 5,8 mm; snodde ledningspar; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

