


Y tilkoblingskabel

YDOGS030PLS0002H03



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	8,00...32,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-20,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; (paringskontakt plugget i)

Mekaniske data

Vekt	[g]	132,83	
Dimensjoner	[mm]	24,00 x 24,00 x 54,00	
Materialer		PA	
Antall porter splitterboks		2	
Drakjede egnethet		ja	
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
		bøying sykluser	> 5 Mio.
		torsjonsstamme	± 180 °/m



Y tilkoblingskabel

YDOGS030PLS0002H03

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - 1-2-3

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - 4-5-6

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett; kontakter: forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Tilkobling

1	BN
2	BK
3	RD
4	RD
5	BK
6	BN

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
RD =	rød