


E12555



Forbindelseskabel

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...24,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C]	-30,00...70,00
Beskyttelse	IP 67; (paringskontakt plugget i)

Mekaniske data

Vekt [g]	81,90
Støpt kroppsmateriale	PA

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12555



Forbindelseskabel

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, lilac, Ø 6,4 mm; snodd; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 2 x DEUTSCH kontakt, rett; Støpt kropp: PA; kontakter: forniklet



Tilkobling

