




Y tilkoblingskabel

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS



| Applikasjon                       |                               |                                                                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesiell egenskap                 |                               | Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet                                         |
| Fri for silikon                   |                               | ja                                                                                     |
| Elektriske data                   |                               |                                                                                        |
| Driftsspenning                    | [V]                           | 8,00...32,00 DC                                                                        |
| Beskyttelsesklasse                |                               | III                                                                                    |
| Maks. nåværende belastning totalt | [A]                           | 4,00                                                                                   |
| Driftsforhold                     |                               |                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur              | [°C]                          | -40,00...80,00                                                                         |
| Omgivelsestemperatur (drivende)   | [°C]                          | -20,00...80,00                                                                         |
| Beskyttelse                       |                               | IP 67; (paringskontakt plugget i)                                                      |
| Mekaniske data                    |                               |                                                                                        |
| Vekt                              | [g]                           | 213,80                                                                                 |
| Materialer                        |                               | PA; Stikkontakter: TPU oransje; Forsegling: FKM                                        |
| Materiale mutter                  |                               | messing, forniklet                                                                     |
| Antall porter splitterboks        |                               | 2                                                                                      |
| Drakjede egnethet                 |                               | ja                                                                                     |
| Drakjede egnethet                 | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                |
|                                   | rejsehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2 |
|                                   | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                               |
|                                   | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                              |

# E12562



## Y tilkoblingskabel

YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS

### Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

### Elektrisk tilkobling - DEUTSCH kontakt

Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett



### Tilkobling



### Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (28 x Ø 0,15 mm )

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

