


E12572



Forbindelseskabel for signallamper med 8-polede plugger

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS



Applikasjon	
Spesiell egenskap	Halogenfri
Applikasjon	kabel for å koble en lysmast DV13xx og Dv15xx til en IO-Link-master
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 68
Mekaniske data	
Vekt [g]	51,00
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	messing, forniklet
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.



Forbindelseskabel for signallamper med 8-polede plugger

VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS

Elektrisk tilkobling - koble


Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm

