


E12673



Kabelbare plugger

SSTGX050ZDSFKPG



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Design	L-kodet

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 63,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	16,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	43,05
Dimensjoner	[mm]	Ø 25,00 / L = 76,00
Materialer		PA
Støpt kroppsmateriale		PA
Materiale mutter		diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E12673



Kabelbare plugger

SSTGX050ZDSFKPG

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 1,5...2,5 mm²; Kabelskjede: Ø 8...13 mm

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: L; Støpt kropp: PA; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

