


Y tilkoblingskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; Drakjede egnethet

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

8,00...32,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40,00...80,00

Omgivelsestemperatur
(drivende)

[°C]

-20,00...80,00

Beskyttelse

IP 67; (paringskontakt plugget i)

Mekaniske data

Vekt

[g]

226,30

Materialer

PA; Stikkontakter: TPU oransje; Forsegling: FKM

Materiale mutter

messing, forniklet

Antall porter splitterboks

2

Drakjede egnethet

ja

Drakjede egnethet

bøyeradius for fleksibel bruk

min. 10 x kabeldiameter

rejsehastighet

maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde
på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²

bøying sykluser

> 5 Mio.

torsjonsstamme

± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Y tilkoblingskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Elektrisk tilkobling - DEUTSCH kontakt C

Tilkobling




Koblinger: 1 x DEUTSCH kontakt, rett



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter A

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



E12686



Y tilkoblingskabel

YDOGS060--S0002H03DOGH030MSS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Koblinger: 2 x M12, rett; koding: A; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

