


E12723



Y tilkoblingskabel

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG



Applikasjon

Spesiell egenskap

Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter

Fri for silikon

ja

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 25,00 AC / < 60,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. nåværende belastning
totalt

[A]

2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25,00...85,00

Beskyttelse

IP 65; IP 67

Mekaniske data

Vekt

[g]

52,00

Støpt kroppsmateriale

TPU

Materiale mutter

diecast zinc, forniklet

Tetningsmateriale

FKM

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



Y tilkoblingskabel


Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Elektrisk tilkobling


Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, oransje, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter C

Tilkobling




Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: diecast zinc, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte;
Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk tilkobling - koble A (2)

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment:
0,6...1,5 Nm



E12723



Y tilkoblingskabel

Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG

Elektrisk tilkobling - koble B (1)

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart; låse: diecast zinc, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm

