




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB050ZDS0002B05



Applikasjon			
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet	
Elektriske data			
Driftsspenning		[V]	< 400,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse			II
Maks. nåværende belastning totalt		[A]	5,00
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse			IP 68
Mekaniske data			
Vekt		[g]	187,70
Dimensjoner		[mm]	26,00 x 26,00 x 49,90
Støpt kroppsmateriale			PUR
Materiale mutter			diecast zinc
Drakjede egnethet			ja
Drakjede egnethet		bøyeradius for fleksibel bruk	min. 7,5 x kabeldiameter
		rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s2
		bøying sykluser	> 5 Mio.
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	

E12772



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGB050ZDS0002B05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 7/8", rett; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

1	BK
2	BU
3	YE/GN
4	BN
5	WH