




T-splitter

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS



Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 400,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	8,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30,00...85,00
Beskyttelse		IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	102,65
Materiale mutter		diecast zinc
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble A		

Koblinger: 7/8"; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte



E12778



T-splitter

ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter B

Koblinger: 7/8"; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter C

Koblinger: 7/8"; låse: diecast zinc; kontakter: gullbelagte

