




Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0010B08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene(se datablad).



Applikasjon		
Spesiell egenskap		Drakjede egnethet
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	537,50
Dimensjoner	[mm]	15,00 x 15,00 x 43,00
Materialer		hus: TPU svart
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 15 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3 m/s
	bøying sykluser	> 1 Mio.
	torsjonsstamme	± 30 °/m

E12167



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH080MSS0010B08

Merknader


Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, svart; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 1...1,5 Nm



Tilkobling

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

farger til DIN 47100Lederfarger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul