


Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
Design	Ethernet-kabler, D-kodet
Applikasjon	cross-over patch-kabel; patchkabel

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67; IP 42; (M12/RJ45-plugg)

Mekaniske data

Vekt [g]	698,50
Materialer	PUR/PC
Støpt kroppsmateriale	PUR / PC
Materiale mutter	diecast zinc, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble M12

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: D; Støpt kropp: PUR; låse: diecast zinc, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm






Ethernet-tilkoblingskabel

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PVC, grønn, Ø 6,2 mm, beskyttet; 4 x 0,38 mm²

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - koble RJ45

Koblinger: 1 x RJ45, rett; Støpt kropp: PC; Skjernet forbindelseskabel: beskyttet

