


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0025B08

For 8-polet stikkontakter er kjernefargene ikke standardisert.
Vær oppmerksom på ledningen til sensoren og stikkontaktene (se datablad).



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	2,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...80,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	1 206,00
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 15,00 x 38,00
Materialer		TPU
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

E12238



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH080MSS0025B08

Elektrisk tilkobling

Kabel: 25 m, PUR, svart; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 1...1,5 Nm



Tilkobling

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

farger til DIN 47100 Lederfarger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grønn
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	rød
WH =	hvit
YE =	gul