


Forbindelseskabel

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

utfasingsartikkel



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	9,60...30,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	3,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Mekaniske data

Vekt [g]	96,60								
Dimensjoner [mm]	19,00 x 10,00 x 25,50								
Materialer	hus: TPU oransje; Forsegling: FKM; hus: Hytrel G-4774 svart								
Materiale mutter	messing, forniklet								
Drakjede egnethet	ja								
Drakjede egnethet	<table> <tr> <td>bøyeradius for fleksibel bruk</td><td>min. 10 x kabeldiameter</td></tr> <tr> <td>rejsehastighet</td><td>maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s²</td></tr> <tr> <td>bøying sykluser</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>torsjonsstamme</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²	bøying sykluser	> 5 Mio.	torsjonsstamme	± 180 °/m
bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter								
rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²								
bøying sykluser	> 5 Mio.								
torsjonsstamme	± 180 °/m								

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------



Forbindelseskabel

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter


Koblinger: 1 x M8, vinklet; koding: A; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk tilkobling

Kabel: 3,7 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x bajonett, rett; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,3...0,5 Nm

