


E12282



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA030MSS0002H03



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; Drakjede egnethet
-------------------	-------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 AC / < 300,00 DC
----------------	-----	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...90,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	89,80
Dimensjoner	[mm]	26,00 x 14,50 x 38,50
Materialer		TPU svart
Støpt kroppsmateriale		TPU
Materiale mutter		messing, forniklet
Drakjede egnethet		ja
Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12282



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAA030MSS0002H03

Elektrisk tilkobling


Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x 1/2", vinklet; koding: C; Støpt kropp: TPU; låse: messing, forniklet



Tilkobling



BN = Lederfarger :
BU = brun
GN/YE = blå
 grønn/gul