


## Splitterboks

ZD08F04HMSS0002H10

utfasingsartikkel



## Applikasjon

Spesiell egenskap

Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet

## Elektriske data

Driftsspenning

[V]

10,00...30,00 DC

Beskyttelsesklasse

III

Maks. strømbelastning pr. modul/port

[A]

2,00

Maks. nåværende belastning totalt

[A]

6,00

## Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...80,00



## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0002H10

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 67 |
|-------------|-------|

### Mekaniske data

|                            |                               |                                                                                                    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                       | [g]                           | 384,20                                                                                             |
| Dimensjoner                | [mm]                          | 21,00 x 26,00 x 145,00                                                                             |
| Materialer                 |                               | PBT-GF20; messing forniklet                                                                        |
| Støpt kroppsmateriale      |                               | PBT-GF 20 / messing, forniklet                                                                     |
| Antall porter splitterboks |                               | 8                                                                                                  |
| Kontakttype                |                               | M8                                                                                                 |
| Drakjede egnethet          |                               | ja                                                                                                 |
| Drakjede egnethet          | bøyeradius for fleksibel bruk | min. 10 x kabeldiameter                                                                            |
|                            | reisehastighet                | maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s <sup>2</sup> |
|                            | bøying sykluser               | > 5 Mio.                                                                                           |
|                            | torsjonsstamme                | ± 180 °/m                                                                                          |

### Displayer/driftselementer

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| Display | koblingsstatus | 16 x LED, gul  |
|         | drift          | 1 x LED, grønn |

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (96 x Ø 0,1 mm)

### Elektrisk tilkobling - spor


Koblinger: 8 x M8; koding: A; Støpt kropp: PBT-GF 20 / messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0002H10

## Tilkobling



|      |               |
|------|---------------|
|      | Lederfarger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| GN = | grønn         |
| GY = | grå           |
| PK = | rosa          |
| RD = | rød           |
| VT = | lilac         |
| WH = | hvit          |
| YE = | gul           |

# E12293

## Splitterboks

ZDO8F04HMSS0002H10

