


Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0010K05

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



Applikasjon

Spesiell egenskap	Fri for silikon; gullbelagte kontakter; Skjermet kabel
Fri for silikon	ja

Elektriske data

Driftsspenning [V]	< 30,00 AC / < 36,00 DC
Beskyttelsesklasse	III
Maks. nåværende belastning totalt [A]	4,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]	444,60
Dimensjoner [mm]	28,00 x 15,00 x 38,00
Materialer	PUR
Støpt kroppsmateriale	PUR
Materiale mutter	rustfritt stål:

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

E12352



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOAH050MSS0010K05

Elektrisk tilkobling

Kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 5,3 mm, beskyttet; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: rustfritt stål.; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 1,0...1,5 Nm;
Skjermet forbindelseskabel: skjerm tilkoblet



Tilkobling



Lederfarger :	
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	hvit