




Adapterkontakt

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)



1 O-ring



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 60,00 AC / < 75,00 DC
Beskyttelsesklasse		III
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	12,50
Materialer		messing forniklet
Støpt kroppsmateriale		messing, forniklet
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

E12366



Adapterkontakt

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrisk tilkobling


Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M8, rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet



Tilkobling



BK =	Lederfarger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	hvit