


E12385



Bulkkabel

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



Applikasjon

Spesiell egenskap	Halogenfri; Drakjede egnethet
-------------------	-------------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...90,00
----------------------	------	----------------

Omgivelsestemperatur (drivende)	[°C]	-25,00...90,00
------------------------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	3 025,00
------	-----	----------

Drakjede egnethet	ja
-------------------	----

Drakjede egnethet	bøyeradius for fleksibel bruk	min. 10 x kabeldiameter
	rejsehastighet	maks. 3,3 m / s for en horisontal kjørelengde på 5 m og maks. akselerasjon på 5 m / s ²
	bøying sykluser	> 2 Mio.
	torsjonsstamme	± 180 °/m

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 100 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ikke bestrålt (kan gjenvinnes); motstandsdyktig mot sveiseignister; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)