


Målpuck for ventilaktuatorer

PUCK/IND/BK/D53

utfasingsartikkel

Alternative artikler: E12517 + E12526

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Design

for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer eller manuelt betjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniske data

Vekt	[g]	43,20
Mål puck diameter	[mm]	53,00
Hull avstand	[mm]	80,00
Akselhøyde på ventildrift	[mm]	20,00
Antall mulige svitsjefflaggsposisjoner		3
Materialer	målpucker: PA 6 svart; skruer: rustfritt stål (1.4302)	

Tilbehør

Varer som leveres

socket head screw: 1 x M6 x 16, med skive
 forsenkede skruer: 2 x M5
 retning indikasjoner: 2, gul
 retning indikasjoner: 2, svart
 Dekke: 1, gul
 deksel plugg: 1, svart

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.