


Målpuck for ventilaktuatorer

PUCK/IIND/RD/53/8

utfasingsartikkel

Alternative artikler: E12517 + E12526

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Applikasjon

Design

for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer eller manuelt betjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mekaniske data

Vekt	[g]	44,20
Mål puck diameter	[mm]	53,00
Hull avstand	[mm]	80,00
Akselhøyde på ventildrift	[mm]	20,00
Antall mulige svitsjeflaggposisjoner		8
Materialer	målpucker: PA 6 rød; skruer: rustfritt stål (1.4302)	

Tilbehør

Varer som leveres

socket head screw: 1 x M6 x 16, med skive

forsenkede skruer: 2 x M5

retning indikasjoner: 2, hvit

retning indikasjoner: 2, rød

Dekke: 1, hvit

deksel plugg: 4, rød

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.