

No scale drawing available

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
-------------------	----------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 DC
----------------	-----	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...90,00
Beskyttelse		IP 68

Mekaniske data

Vekt	[g]	254,01
Materialer		PUR
Støpt kroppsmateriale		PUR
Materiale mutter		messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5,6 mm, beskyttet; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm




E18025



Forbindelseskabel med stikkontakt

ADOGH040MSS0005G04

Tilkobling



BN =	Lederfarger :	brun
BK =		svart
BU =		blå
WH =		hvit