





Forbindelseskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Applikasjon		
Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Elektriske data		
Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	< 24,00 AC/DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...105,00
Beskyttelse		IP 68
Mekaniske data		
Vekt	[g]	54,43
Materialer		TPE
Støpt kroppsmateriale		TPE
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPE; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte






Forbindelseskabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x ventiltype A DIN, vinklet; Støpt kropp: TPE; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte

