


## Overgangsplugg

RSTGB050VAS00.3-05



1 O-ring

## Applikasjon

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
|-------------------|-----------------------|

## Elektriske data

|                |     |                |
|----------------|-----|----------------|
| Driftsspenning | [V] | < 600,00 AC/DC |
|----------------|-----|----------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20,00...100,00 |
|----------------------|------|-----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 68 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| Vekt | [g] | 63,50 |
|------|-----|-------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Monteringsgjenger | 1/2" NPT |
|-------------------|----------|

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Materialer | rustfritt stål: anodisert |
|------------|---------------------------|

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Støpt kroppsmateriale | rustfritt stål, anodisert |
|-----------------------|---------------------------|

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E18056



## Overgangsplugg


RSTGB050VAS00.3-05

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål; anodisert; kontakter: gullbelagte



### Tilkobling

|   |       |
|---|-------|
| 1 | WH    |
| 2 | RD    |
| 3 | BN/YE |
| 4 | OG    |
| 5 | BK    |

|         |               |
|---------|---------------|
| GN =    | Lederfarger : |
| GN/YE = | grønn         |
| RD =    | grønn/gul     |
| OG =    | rød           |
| WH =    | oransje       |
|         | hvit          |