


Overgangsplugg

RSTGH040VAS0001-04



1 O-ring

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 250,00 DC
----------------	-----	-------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...90,00
----------------------	------	----------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	54,43
Monteringsgjenger		1/2" NPT
Materialer		rustfritt stål (1.4401 / 316)
Støpt kroppsmateriale		rustfritt stål (1.4401 / 316)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4401 / 316)



E18057



Overgangsplugg

RSTGH040VAS0001-04

Tilkobling

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit