




Forbindelseskabel

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS



Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	< 300,00 AC/DC
----------------	-----	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...105,00
----------------------	------	-----------------

Beskyttelse	IP 68
-------------	-------

Mekaniske data


Vekt	[g]	136,08
Materialer	PVC	
Støpt kroppsmateriale	PVC	
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4571/316Ti)	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte



E18065




Forbindelseskabel

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PVC, grå; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Tilkobling



Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: PVC; låse: rustfritt stål (1.4571/316Ti); kontakter: gullbelagte

