


Overgangsplugg

RSTGB030ALS00.3-03



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Elektriske data

Driftsspenning

[V]

< 600,00 AC/DC

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20,00...100,00

Beskyttelse

IP 68

Mekaniske data

Vekt

[g]

36,29

Monteringsgjenger

M20 x 1,5

Materialer

messing forniklet

Støpt kroppsmateriale

messing, forniklet

Merknader

Antall i forpakning


1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte



E18070



Overgangsplugg

RSTGB030ALS00.3-03

Tilkobling

1	GN
2	BK
3	WH

BK =	Lederfarger :
GN =	svart
WH =	grønn
	hvit