




Overgangsplugg

RSTGB040ALS00.3-04



Applikasjon		
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	< 600,00 AC/DC
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...100,00
Beskyttelse	IP 68	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	36,29
Monteringsgjenger	M20 x 1,5	
Materialer	aluminium anodisert	
Støpt kroppsmateriale	aluminium, anodisert	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16		
Elektrisk tilkobling - koble		
Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: aluminium, anodisert; kontakter: gullbelagte		
		

E18071



Overgangsplugg

RSTGB040ALS00.3-04

Tilkobling

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit