


## Overgangsplugg

RSTGB050PLS00.3-05



1 O-ring

## Applikasjon

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
|-------------------|-----------------------|

## Elektriske data

|                |     |                |
|----------------|-----|----------------|
| Driftsspenning | [V] | < 600,00 AC/DC |
|----------------|-----|----------------|

## Driftsforhold

|                      |      |                 |
|----------------------|------|-----------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | -20,00...100,00 |
|----------------------|------|-----------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Beskyttelse | IP 68 |
|-------------|-------|

## Mekaniske data

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| Vekt | [g] | 27,22 |
|------|-----|-------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Monteringsgjenger | M16 x 1,5 |
|-------------------|-----------|

|            |       |
|------------|-------|
| Materialer | plast |
|------------|-------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Støpt kroppsmateriale | plast |
|-----------------------|-------|

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# E18072



## Overgangsplugg


RSTGB050PLS00.3-05

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,3 m, PVC; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8", rett; koding: A; Støpt kropp: plast; kontakter: gullbelagte



### Tilkobling

|   |    |
|---|----|
| 1 | WH |
| 2 | RD |
| 3 | BU |
| 4 | OG |
| 5 | BK |

|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Lederfarger : |
| BU = | svart         |
| RD = | blå           |
| OG = | rød           |
| WH = | oransje       |
|      | hvit          |